

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm, Plattform aus Holz, 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Gestell in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158373



## Rollcart Schrankwagen

### mit Gitterwänden

### ESD-Ausführung



Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1385 x 850 mm
- Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm
- Plattform aus Holz
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1215 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	1800 mm	elektrisch leitend	ja
Länge	1385 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	850 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Wandtyp	Gitterwände	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür	Gewicht	92 kg

## Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158382		Zusatzboden für ESD-Schrankwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, mit Halterung, in weiß
158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar