

Schaum-Feuerlöscher

Dauerdrucklöscher, Inhalt 6 l,
Löschleistung 34A 183B C (10LE)

Artikelnummer: 220626



Schaum-Feuerlöscher

Dauerdrucklöscher

Schaum-Feuerlöscher

- Dauerdrucklöscher
- Inhalt 6 l
- Brandklasse A und B
- Löschleistung 34A 183B C (10LE)
- Temperaturbereich 0°C bis +60°C
- Bedienung per Druckhebelarmatur
- mit Druckanzeige, Schlauch, Schneebräuse
- Behälter aus Stahl in rot
- Lieferung inklusive Wandhalterung
- Zulassung nach DIN EN 3

Technische Details

Sicherheitsausstattung	Brandschutz	Feuerlöscher Ausstattung	Druckanzeige, Schlauch, Schneebräuse
Brandschutztyp	Schaum-Feuerlöscher	Material Behälter	Stahl

Feuerlöschertyp	Dauerdrucklöscher	Farbe Behälter	rot
Inhalt	6 l	Unterbau	Standfuß
Brandklasse	A und B	Lieferumfang	inklusive Wandhalterung
Löschleistung je Brandklasse	34A 183B C (10LE)	Norm	DIN EN 3 (Zulassung)
Temperaturbereich	0°C bis +60°C	Gewicht	10,55 kg
Bedienung	Druckhebelarmatur		