

VARIOfit Tischwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 985 x 590
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 221822



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tischwagen

viel Platz für Ablage und Transport

Tischwagen

- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 590 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Mit 2 Holzböden, Bügel hoch
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 125 mm

- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	keine
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	250 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	985 mm	Schiebebügelausrichtung	hoch
Ladeflächenbreite	590 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Etage(n)	Holz	Bereifung	Gummi
Traglast Etage	80 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Wagen Ausstattung	2 Holzböden, Bügel hoch	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1010 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	34 kg

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg

