

**Gedore**

**GEDORE 8314-160 JC**

**Seitenschneider 160 mm 2K-Griff**

**GEDORE**



Artikelnummer: 253138



## Technische Details

Gesamtbreite [mm]	55 mm	Schneidenlänge [mm]	19 mm
1000 V isoliert	nein	Schneidleistung (max.)	1,6
VDE zertifiziert	nein	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Kopfstärke T1 [mm]	10 mm	Kopfbreite 1 [mm]	22 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,23 kg	Härteverfahren	Induktiv gehärtet
Gesamthöhe [mm]	21 mm	Oberfläche	verchromt
Norm	DIN ISO 5749	Griffausführung	2K

Ausführung funkenfrei	nein	Schneidenform	mit Facette
Öffnungsfeder vorhanden	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	19 mm
Schneidenhärte	63-65 HRC	REACH Registrierung vorhanden	nein
Gesamtlänge [mm]	165 mm	Fase	mit
ESD Ja/Nein	nein	Material	Vergütungsstahl