

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form aus hochwertigem Edelstahl im eleganten und zeitlosen Design.



blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form

Zeitloses Design in Kombination mit hochwertigem Edelstahl für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Produkteigenschaften:


Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nocken-aufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm (10/12 mm Hülsen) |
| Rosettenmaße: | 31 x 70,6 x 14 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/32 M5x40 | 20 Stück | 0430310 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/37 M5x45 | 20 Stück | 0430375 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/43 M5x50 | 20 Stück | 0430376 |