

Tapis d'entrée 3M™ Nomad™

Aqua 65


1 Positionnement

Tapis textile

**TRAFIC NORMAL
EN INTÉRIEUR**

2 Avantages

- Construction : textile double fibres pour **absorber l'humidité, capter et masquer les saletés.**
- Thibaude résistante en PVC sans phtalate.
- Excellente résistance à l'écrasement.
- Facile à entretenir.
- Disponible en tapis bordés 4 côtés et en rouleau.



Positionnement : intérieur

Trafic : 500 à 1500 passages / jour

Design : en chevrons

Épaisseur : 7,5 mm

Textile : polypropylène & polyamide

Thibaude : PVC (sans phtalate)

Inflammabilité : Efl

3 Surfaces

■ Dimensions

- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm
- 90 x 300 cm
- 130 x 200 cm
- 130 x 300 cm
- 200 x 300 cm
- 200 x 1 000 cm
- 200 x 2 000 cm

■ Couleurs :

- Gris ardoise
- Brun châtaigne
- Noir ébène
- Bleu marine

3M

Nomad™ AQUA 65

Trafic normal en intérieur

Fiche technique

2012

Description

Le tapis Nomad™ Aqua 65 est conçu pour être utilisé comme un tapis de propreté à l'entrée des bâtiments. Il est de conception unique, alliant deux fibres de polypropylène et de polyamide de diamètre différent. Des chevrons de fibres de petit diamètre sont coordonnés avec des chevrons de fibres de grand diamètre afin d'optimiser l'effet grattant et essuyant, pour une meilleure rétention des saletés et de l'eau. La thibaude antidérapante du tapis, en PVC sans phtalate, isole le sol des saletés et de l'eau.

Positionnement produit

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé à l'entrée des bâtiments, en hall d'accueil ou en couloir intérieur exposés à un trafic normal de 500 à 1500 passages.

Caractéristiques spéciales

- Doubles fibres Polypropylène et Polyamide
- Thibaude antidérapante PVC sans phtalate
- Capte, piège et dissimule les saletés très efficacement

Couleurs

Noir ébène, Gris ardoise, Brun châtaigne, Bleu marine

Installation et entretien

- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.
- La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

Caractéristiques

Propriété	Valeur
Poids total (sans bordure)	3870 g/m ²
Poids total des fibres	770 g/m ²
Épaisseur totale	7,5 mm
Épaisseur des fibres	5,5 mm
Nombre de points/m ²	93240
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Largeur de la bordure	25 mm
Hauteur de la bordure	2 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	3,6 litres/m ²
Temps de séchage (à 2 litres /m ²)	24 h
Résistance au feu Euroclass EN1350-1	Efl
Résistance anti dérapant DIN 51130	R12

Dimensions

Tapis (bordés 4 côtés)		
60 x 90 cm	6 tapis/ctn	2,5 kg
90 x 150 cm	1 tapis /ctn	5,5 kg
90 x 300 cm	1 tapis /ctn	12 kg
130 x 200 cm	1 tapis /ctn	10 kg
130 x 300 cm	1 tapis /ctn	15 kg
200 x 300 cm	1 tapis /ctn	21 kg
200 x 1000 cm	1 tapis /ctn	74 kg
Rouleau (bordé 2 côtés sur la longueur)		
200 x 2000 cm	1 rouleau	148 kg

Résistance aux produits chimiques

Solution	Résultat
Détergents	Excellent
Eau salée	Excellent
Essence sans plomb	Bon
Diesel	Bon
Huile de moteur	Bon
Eau de javel	Excellent

Conditions de test : 7 jours en immersion totale
Résistance :

- Excellent = pas d'impact.
- Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1 %
- Médiocre = produit impropre à l'utilisation

Mise au rebut

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération. Code de destruction selon directive Européenne : 20-01-39.

Les Tapis Nomad Aqua 65 ont le marquage CE selon la norme DIN EN 14041.

Origine

Fabriqué en Europe

3M

3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr