

#### Verschraubungen mit starrem Außengewinde

##### HG-45 45°-Verschraubung, IP66

45°-Verschraubung mit Außengewinde.

##### Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter




HeliaGuard HG-45 45°-Verschraubung mit Außengewinde.



**Verschraubungen mit UNEF- und NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns!**

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2



HeliaGuard Verschraubung, 45° mit starrem Außengewinde



TYP	Nennmaß Ø	Gewindemaß	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Dichtfläche (FD)	Gewindelänge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-45-M20	16	M20	14,0	29	58	27	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23400
HG16-45-PG13	16	PG13,5	14,0	29	58	26	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23406
HG21-45-M20	21	M20	14,0	32	61	27	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23401
HG21-45-PG13	21	PG13,5	14,0	32	61	26	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23407
HG21-45-PG16	21	PG16	14,0	32	61	27	11	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23408
HG28-45-M25	28	M25	19,0	44	73	32	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23402
HG28-45-PG21	28	PG21	19,0	44	73	35	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23409
HG34-45-M32	34	M32	24,5	51	81	40	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23403
HG34-45-PG29	34	PG29	24,5	51	81	44	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23410
HG42-45-M50	42	M50	39,0	63	98	60	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23404
HG42-45-PG36	42	PG36	39,0	63	98	57	12	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23411
HG54-45-M50	54	M50	39,0	76	106	60	16	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23405

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

