

TECHNISCHES DATENBLATT

704 - Admi®Therm



Hochwertiger Wasserschlauch in extrudierter Ausführung, einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe, geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten, ozon-, licht- und witterungsbeständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing

Seele: EPDM, schwarz, glatt

Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen

Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
704-13-20	13 x 3,0	20	20 / 60	150	0,290	MT	4006918114934
704-13-40	13 x 3,0	40	20 / 60	150	0,290	MT	4006918114132
704-19-20	19 x 4,5	20	20 / 60	230	0,525	MT	4006918114996
704-19-40	19 x 4,5	40	20 / 60	230	0,525	MT	4006918114194
704-25-40	25 x 5,0	40	20 / 60	300	0,753	MT	4006918114255
704-13-20ke	13 x 3,0	20	BD 10	150	8,400	ST	4006918114415
704-13-40ke	13 x 3,0	40	BD 10	150	16,800	ST	4006918114439
704-13-40ke1	13 x 3,0	40	BD 10	150	16,800	ST	4006918114149
704-19-20ke	19 x 4,5	20	BD 10	230	14,600	ST	4006918114453
704-19-40ke	19 x 4,5	40	BD 10	230	29,200	ST	4006918114491
704-25-20ke	25 x 5,0	20	BD 10	300	17,000	ST	4006918114477
704-25-40ke	25 x 5,0	40	BD 10	300	34,000	ST	4006918114484

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG