

Artikelnummer: 125484

Kurzbeschreibung: Randbeschermprofiel type B, 1 m/stuk, geel/zwart, fluorescerend (bij daglicht)

Langbeschreibung: Randbeschermprofiel type B oftewel type B+, 1-m-stuk: [ul]zelfs de zwaarste schokken opvangen en waarschuwen voor gevaarlijke puntende flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren aan randen, uitstekende delen en obstakels ze absorberen harde schokken en voorkomen zo schokken en beschermen tegen stampende beschadigingen Voor gebruik op interne transportroutes, op machines en voertuigen of op muren en doorgangen binnen of buiten.een speciaal fabricageprocedé beschermt de waarschuwingsmarkering tegen verafschuring door een speciaal fabricageprocedé voor individuele montage beschikbaar in stukken van één meterom aan te sluitenTemperatuurbestendig van -40-° tot +100-° C. voor binnen- en buitengebruik Brandproef volgens DIN EN 13501-1 Klasse EType B+: a ≈ 50 mm[ul]

