

**Artikelnummer:** 401087

**Kurzbeschreibung:** Manuflex aanbouw-werkbank Profi speciaal, tafelblad multiplex, 1500 x 700 mm, lichtgrijs



**Langbeschreibung:** Manuflex aanbouw-werkbank Profi speciaal, D 700 mm, breedte en tafelblad naar keuze: De Manuflex aanbouwtafel Profi Speciaal heeft een diepte van 700 mm. Zowel de breedte als het tafelblad van de Manuflex aanbouwtafel Profi Speciaal kiest u zelf naar wens. Vooral voor werken met hoge mechanische belastingen is de Manuflex aanbouwtafel Profi Speciaal ideaal. Met het brede assortiment aan accessoires kunt u de aanbouwtafel gebruiken als koppelbare werkbank en uw werkplaats uitbreiden tot een volledig uitgeruste montage- of testwerkplek. De Manuflex aanbouwwerkbank Profi Speciaal is 700 mm diep en dankzij het zelfdragende stalen frame uiterst stevig en duurzaam. De aanbouwwerkbank is uitgerust met een klemschroef die van 740 tot 1040 mm kan worden versteld. Het tafelblad is 40 mm dik en kunt u bestellen in een kunststof of multiplex uitvoering. Meer informatie hierover vindt u hieronder. Houd er rekening mee dat u voor het gebruik van deze werkbank de basistafel profi speciaal nodig heeft, die u ook in de Schafer Shop vindt. Kies vervolgens de juiste breedte voor uw Manuflex aanbouwwerkbank Profi Speciaal: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm. Meer details: gebruiksdoel: koppelbare werkbank Met accessoires uitbreiding tot volledig uitgeruste montage- en testwerkplek mogelijk Bijzonder stevig en duurzaam door zelfdragend stalen onderstel met klemschroeven voor verstelbaarheid in hoogte van 740 - 1040 mm plus tafelbladdikte voor verschillende werkhogtes bij zittende of staande activiteiten Onderstel: bestaat uit 1 stalen profielframe 57 x 43 mm en 2 stevige 60 mm hoge frames en rubberen onderkant (6 mm) om de vloer te beschermen het onderstel is hoogwaardig gepoedercoat Standaarddiepte: 700 mm breedte naar keuze: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm keuze uit 9 RAL-kleuren voor onderstel ook leverbaar als geleidende uitvoering - gelieve aan te vragen het tafelblad is 40 mm dik en kan in 2 verschillende uitvoeringen worden besteld Opgelet: voor een aanbouwwerkbank profi speciaal is een werkbank noodzakelijk (basiswerkbank Profi Speciaal) uitvoering tafelblad kunststof: Het lichtgrijze kunststof tafelblad bestaat uit onderhoudsvriendelijke melamine laminaat op een E1 (emissieklasse 1) met tegenspanning gelijkmede 3-laagse spaanplaat. Met lichtgrijze, stootbestendige kunststof kantstrook omrand Het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken. Slijtvast en krasbestendig, robuust en glansvrij Het tafelblad is geschikt voor lichte montage-, verzend- en laboratoriumwerkzaamheden en voor werkzaamheden zonder speciale eisen aan de chemische bestendigheid. uitvoering tafelblad multiplex: Overeenkomstig DIN 68705 deel 2 bestaat het geoliede multiplex tafelblad uit een meerlagige beukenhouten plaat van kwaliteitsklasse I/III Het multiplex tafelblad is onder hoge druk kruiselings waterdicht verlijmd volgens DIN 68705 IF (IW67) en milieuvriendelijk geolied Alle randen en hoeken zijn geschuurd en afgeschuind Het blank lakken van de multiplexplaat is op aanvraag mogelijk. Het multiplex tafelblad wordt overal gebruikt waar hoge mechanische belastingen nodig zijn, zoals in montage- en productieruimtes. Door de verlijming kan het tafelblad ook worden gebruikt voor occasioneel werk met vochtige materialen.

