



Beschrijving:

Ballonflessen 60 liter zonder schaalverdeling, natuurlijke kleur, bijzonder dikwandig, uit breukvast polyethyleen

- grote opening \varnothing 50 mm maakt eenvoudig vullen, leegmaken en reinigen mogelijk
- onverliesbare schroefstop
- goed bruikbaar als reinigingsjerrycan
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- UV-bescherming voor een lange levensduur
- met schroefstop gesloten opening voor het opschroeven van aflatkranen en hoekventielen (brede schroefdraad 22 mm)
- op aanvraag: Op maat laten maken zonder schroefstopopening, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Aflatkranen (art.-nr. 550100 + 560100), hoekventielen (art.-nr. 520100 + 520700)
- Reserveonderdelen: Draagbeugels of draaggrepen, schroefstop \varnothing 65 mm en stoppenset bestaande uit schroefstoppen en 2 afdichtingen
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot $+70$ °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- w = binnen- \varnothing van de vulopening = 50 mm / a = schroefdraad buiten- \varnothing = 65 mm
- Diameter d=350 mm / Hoogte h=830 mm

Informatie:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 823600 |
| GTIN | 4007228823608 |
| Douanetarief | 39233090 |
| Verpakkingseenheid (PU) | 1 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Kleur | natuurlijk |
| Volume in L | 60 |
| Gewicht (kg) | 2,71 |
| D x B x H (mm) | 350 x 350 x 830 |

Buitenverpakking

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Inhoud in stukken | 1 |
| D x B x H (mm) | 1180 x 780 x 1065 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Brutogewicht VE kg | 2,71 |
|--------------------|-------------|

Pallet

| | |
|------------------|-------------------------|
| Aantal kartonnen | 2 |
| Aantal lagen | 2 |
| D x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 2,28 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kartonnen dozen per laag | 1 |
| Gewicht (kg) | 25,42 |