

## ZARGES

### Schwerlast-Stehleiter

Z600

Aufstieg einseitig, 4 rutschsicher profilierte Sprossen, Podesthöhe 1,06 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 1,87 m, aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 139284



## ZARGES Schwerlast Sprossenstehleiter Z600

hoch belastbar bis 250 kg

Schwerlast-Stehleiter

- Aufstieg einseitig
- 4 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,1 m
- Podesthöhe 1,06 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Holmlänge 1,87 m
- Sprossen Tiefe 60 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Ablageschale
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel








- aus Aluminium, eloxiert
- belastbar bis 250 kg
- Gewicht 9 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Schwerlast-Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Oberfläche Holme	eloxiert
Nutzung	einseitig	Unterbau	auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Holmlänge	1,87 m	belastbar bis	250 kg
Arbeitshöhe	3,1 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Sprossen Anzahl	4	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Sicherheitsbügel	ja
Tiefe Sprossen	60 mm	Spreizsicherung	ja
Höhe Podest	1,06 m	Treppengängig	nein
Breite Podest	250 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Podest	250 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	9 kg

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE