

Halogenglühlampe 14x70mm, GY6,35 230-240V 150W

Artikel-Nr. 42458

Lampenleistung: 150 W
Lampenspannung: 230 - 240 V
Sockel: GY6,35
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 14 mm
Gesamtlänge: 70 mm
UV-Schutz: Nein
Brennstellung: beliebig
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: klar



Halogenglühlampe 14x70mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.