

## Produktinformation

**92 69 84**

### Kunststoffpinzette



- Kunststoff-Einwegpinzetten für den chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich, die Lebensmittelindustrie und die Wissenschaft; ideal für das Greifen, Halten und Bewegen kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben
- Nur Einweg-Pinzette (rot): aus 30% glasfaserverstärktem Kunststoff für hohe Festigkeit und Flexibilität
- Kunststoff-Einwegpinzetten zeichnen sich durch hohe Temperaturbelastbarkeit und eine hervorragende chemische Beständigkeit aus
- Die geriffelten Griffe sorgen für optimale und sichere Handhabung sowie ein punktgenaues Arbeiten; mit innenverzahnten Spitzen und besonders breitem Klemmbereich
- Glasfaserverstärkter Kunststoff


#### Allgemein

Artikel-Nr.	92 69 84
Referenz-Nr.	926984.HI
EAN	4003773054948
Material	glasfaserverstärkter Kunststoff
Greifflächen	gezahnte Greifflächen
Griffe	Geriffelt
Gewicht	5 g
Abmessungen	129 x 13 x 33 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (A)	2 mm
Spitzenbreite (B)	3 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Stumpf
Korrosionsbeständig	ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	nein
VDE-geprüft	nein
Branchen	Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (100%)
Verhalten	isoliert

## Technische Attribute



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*