

## Löschdecken

- Löschdecke aus massivem, beidseitig beschichtetem Glasfasergewebe
- beidseitige Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl
- hitzebeständig bis 1.250° C
- einfache Handhabung: sofort griffbereit durch praktische Entnahmebänder
- geprüft gemäß EN 1869
- Maße B x T (mm): 1200 x 1800



Löschdecke NoFire, Box

Lieferung in einer Kunststoff-Wandbox, mit Aufhängeöse.  
Außenmaß B x T x H (mm):  
175 x 45 x 250


**Bestell-Nr. 145-529-J0**



Löschdecke NoFire, Polybag

Lieferung in einer speziellen Kunststofftasche, mit Aufhängeöse.  
Außenmaß B x T x H (mm):  
190 x 45 x 310

**Bestell-Nr. 145-530-J0**



- geprüft gemäß EN 1869
- idealer Personenschutz im Brandfall
- zum Löschen von Speiseölbränden in Großküchen, Haushalt etc.
- Löschdecke aus texturiertem Glasgewebe hergestellt
- Maße B x T (mm): 1800 x 1600

**Bestell-Nr. 164-337-J0**

## Löschdeckenbehälter

- aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert (RAL 3000)
- auch für den Außenbereich nutzbar
- nach vorne ausklappbar
- mit Drehgriffverschluss
- mit Aufkleber „Löschdecke“ gemäß VBG 125
- Maße B x T x H (mm): 315 x 125 x 305



Bestell-Nr. 116-169-J0

## Feuerlöscherschränke

- idealer Schutz für 6 bis 12 kg Feuerlöscher



- aus Stahlblech
- zur Wandmontage
- mit Hinweisschild „Feuerlöschgerät“ gemäß VBG 125
- zur Innen- und Außenaufstellung

Typ	FS G	FS Z
Ausstattung	mit Griffmuschel	mit Zylinderschloss
Maße außen B x T x H [mm]	300 x 220 x 710	300 x 220 x 710
für Feuerlösch-Ausführung	6 - 12 kg	6 - 12 kg
Bestellnummer	123-592-J0	123-595-J0

NEU



- zur Wand- und LKW-Montage
- leicht, robust, schlagzäh
- Gehäuse, Scharniere und Verschlüsse aus Kunststoff (PP)
- Spritzwasserschutz durch umlaufende Gummidichtung
- 2 seitliche Verschlüsse gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Box
- inkl. Spannverschluss für sicheren Halt des Feuerlöschers

Typ	BB-L	BB-XL
Maße außen B x T x H [mm]	279 x 227 x 643	310 x 260 x 770
für Feuerlösch-Ausführung	6 kg	9 - 12 kg
Bestellnummer	257-074-J0	257-075-J0

## Feuerlöscher-Schutzhaube

- zur Wandmontage
- zum Einstellen von Feuerlöschern
- zur Innen- und Außenaufstellung
- aus Polyethylen (PE)
- Haubenoberteil ist glasklar, stoß-, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60°)



Feuerlöscher-Schutzhaube Typ FS-6/EK (Feuerlöscher optional) , Bestell-Nr. 116-166-J0

Typ	FS-6/EK	KWH-12
Maße außen B x T x H [mm]	320 x 210 x 620	360 x 220 x 800
für Feuerlösch-Ausführung	6 kg	12 kg
Bestellnummer	116-166-J0	116-167-J0

### Gleich mitbestellen

- Halterung zur Befestigung der 6-kg Löscher in der Schutzhaube, Bestell-Nr. 126-502-J0