

fetra diable porte-panneaux

force 400 kg, pelle largeur x profondeur 200 x 500 mm, transport de panneaux longitudinal, protection de la charge avec revêtement en caoutchouc sur les installations, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 119140



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diabie porte-panneaux

Force 400 kg

diabie porte-panneaux

- force 400 kg
- pelle largeur x profondeur 200 x 500 mm
- transport de panneaux longitudinal
- avec serre-flans réglable comme sécurité anti-basculement
- protection de la charge avec revêtement en caoutchouc sur les installations
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur x largeur 1 430 x 680 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 2 roues porteuses
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
type de diable de manutention	diable porte-panneaux	Roue porteuse	2 roues porteuses
charge	400 kg	Ø de la roue porteuse	50 mm
largeur de pelle	200 mm	poignée de sécurité	non
profondeur de pelle	500 mm	hauteur	1430 mm
matériau	acier	largeur	680 mm
matériau de finition	soudé	utilisation	longitudinal
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
protection de la charge	revêtement en caoutchouc sur les installations	modèle	avec profilé caoutchouc
équipement diable	serre-flans réglable	livraison	démonté
pneumatique	caoutchouc plein	garantie	10 années
matériau de jante	tôle d'acier	Poids	20 kg