

Rollcart chariot à plateaux

force 600 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 850 x 500
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158061

Rollcart Chariot à plateaux

Force 600 kg

chariot à plateaux










- force 600 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- plateau(x) en bois
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 920 x 1000 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | conducteur d'électricité | non |
| type de chariot | chariot à étagères | poignée | 1 pièce |

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------|---|
| charge | 600 kg | Sens de la poignée | horizontal |
| longueur de plateau | 850 mm | rabattable | non |
| largeur de plateau | 500 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| nombre de plateaux | 2 pièce | pneumatique | TPE |
| matériau plateau(x) | bois | matériau de boîtier | acier |
| Rebord de tableau | aucune | Ø de roue | 200 mm |
| alignement de niveaux | droit | roulement | roulement rainuré à billes |
| hauteur | 920 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| longueur | 1000 mm | surface | finition peinture époxy |
| largeur | 500 mm | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| matériau | acier | Poids | 38 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 157958 |  | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm |
| 158397 |  | roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158403 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158404 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique |
| 158412 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158417 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158420 |  | tableau, en bois, format portrait pour DIN A4 |
| 158421 |  | tableau, en bois, format paysage pour DIN A4 |
| 158422 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |