

Kappes

chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 2015 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 222904

RasterPlan

KAPPES



Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

l'aide pratique dans le domaine des outils

chariot à outils





- hauteur x largeur x profondeur 2015 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur
- porte battante perforée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant en RAL7035 gris clair

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type de porte	porte battante perforée
type de chariot	chariot à outils	verrouillable	oui

hauteur	2015 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	700 mm	roulant	non
profondeur	700 mm	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
matériau	acier	surface de corps	avec revêtement en plastique
équipement armoire	plaques perforées, porte	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
outils incl.	non	Poids	71,71 kg
nombre de plaques perforées exté	3 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, lisse, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante