

Enveloppe chauffante

Convient pour fût 30 litres, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris argent, couche intérieure en fibre de verre, puissance 460 W, équipé de avec régulateur de température analogique



Numéro d'article: 271864

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût 30 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris argent, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 400 x 1020 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 460 W
- température jusqu'à 160 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	30 l	puissance	460 W
pour fût	fût 30 litres	température jusqu'à	160 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V

matériau couche intérieure	fibres de verre	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	argent	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	400 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	1020 mm	Poids	5 kg
profondeur	100 mm		