


Axialbausatz EAMM-A-P10-38A-70A

Teilenummer: 564997

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|---------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 12,5 Nm |
| Produktgewicht | 200 g |
| Schnittstellencode Aktuator | P10-38A |
| Schnittstellencode Motor In | 70A |
| Schnittstellencode Kupplungsgehäuse | 38A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |