

Feuille de données du produit



Article N°: 6444VZ Char à bras

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 1000 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1000
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	490
Longueur totale (mm)	1550
Largeur totale (mm)	850
Hauteur totale (mm)	1480
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	400 x 74
Configuration	mit Drahtgitterwänden
Poids (kg)	114
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976444024