

Artikelnummer: 400433

Kurzbeschreibung: Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard, 1500 x 800 mm, Kunststoff
lichtgrau, lichtblau

Langbeschreibung: Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard, T 800 mm, Breite und
Tischplatte wählbar: Bei dem Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard wählen Sie sowohl die
Breite wie auch die Tischplatte aus drei zur
Verfügung stehenden Ausführungen. Der Manuflex
Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard ist dabei 800
mm tief. In dieser Ausführung ist der Manuflex
Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard 800 mm tief. Er
kann sowohl mit einer Breite von 1500 mm, 1750
mm oder 2000 mm geliefert werden. Dabei dient
der Ansatz Tisch der Erweiterung eines Einzel- oder Reihenarbeitstisches und kann dank
umfangreichem Zubehör auch zu einem vollständigen Montage- oder Prüfarbeitsplatz
erweitert werden. Die hohe Tragkraft des Ansatz Tisches ist perfekt geeignet für hohe
mechanische Beanspruchungen. Je nach Anforderung haben Sie auch die Wahl zwischen
drei Arbeitsplatten. Die Eigenschaften der je 22 mm dicken Tischplatten haben wir Ihnen
weiter unten aufgeführt. Als äußerst stabil erweist sich der Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard durch sein selbsttragendes Stahlrahmengestell mit hochwertiger
Pulverbeschichtung. Auch eine leitfähige Ausführung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne
zur Verfügung. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör
ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit
Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 a çâ, -â€œ 848 mm plus Tischplattenstärke
Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
Gestell:
bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen
sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig
pulverbeschichtet Standardtiefe: 800 mm Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder
2000 mm Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen
bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer
Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit
beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist
leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und
chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die
lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer
E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem,
stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb-
und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte
Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an
chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-
Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte
der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest
verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken
sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im
Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die
Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.



EAN/GTIN: 4045916080803