

HAGOR VideoWallHalterung VWH-1 schwarz



VWH-1 Videowall-Halter - der simple und schnelle Weg eine Full-Service Videowall zu bauen - speziell für steglose Displays.

Die Halterung eignet sich ideal für Splitscreenwände, aber auch den flächenbündigen Einbau aller Displaymodelle. Die Halterung bietet durch fest fixierbare Montageschablonen und ein innovatives Klick-Out-System eine einfache Erstinstallation und gewährt während dem Betrieb eine ideale Servicezugänglichkeit. Die auf das Displaymodell bezogene Bohrschablone generiert den exakten Abstand zur benachbarten horizontalen und vertikalen Halterung. Verschieben Sie die Bildschirme nach rechts oder links zur spaltfreien horizontalen Anpassung; und nutzen Sie 2 Einstellschrauben oben/unten für die vertikale Ausrichtung des Bildschirms. 4 Einstellschrauben ermöglichen die exakte Tiefenanpassung des Bildschirms.

Zugang zu allen Displays über sanften Druck des Displays in Wandrichtung: Durch kurzes andrücken des Displays fährt dieses 28cm aus seiner normalen Betriebsposition vor. Verkabelung, Service oder Austausch von Displays wird somit auch bei komplexen Installationen zum Kinderspiel. Werkzeugloser, stressfreier Zugang zu allen Bildschirmen.

Die Halter sind für Aufnahmegrößen bis 400x400mm geeignet (optionale Erweiterungsadapter auf Anfrage). Geräteabhängige 2teilige Metall-Montageschablonen geben den je nach Displaytyp, neben- und untereinander benötigten Abstand vor. Zudem ist eine Feinjustage der Displays in horizontaler und vertikaler Richtung möglich, mit der 6-Punkt Niveauregulierung lassen sich auch die einzelnen Displayflächen perfekt aufeinander abstimmen.

Die stabilen Halter sind pulverbeschichtet und „Made in Europe“ und sind TÜV/GS zertifiziert. Adaptionen auf weitere VESA-Normen sind verfügbar.

Zu vielen Public Displays sind 2teilige Metall-Bohrschablonen verfügbar. Kein lästiges ausmessen erforderlich!! Die Installationszeit wird dadurch um ca. 50% reduziert.

Maximaler Bildschirmdurchmesser (Zoll)	55
Maximaler Bildschirmdurchmesser (cm)	1,397
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität (Zoll)	40
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität (cm)	1,016
Maximale VESA-Halterung (mm)	400 x 400
Minimale VESA-Halterung (mm)	200 x 200
VESA Montageadapter (mm)	200 x 200,300 x 300,400 x 400
Höchstgewichtskapazität (kg)	70
Anzahl der Display unterstützt	1
Höhenanpassungsrate (mm)	-5 - 5
Produktfarbe	Schwarz