

stumpf collecteur de recyclage FP 45

auto-effaçable, Capacité 1 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 300 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035/RAL7016, couvercle en acier RAL7016 gris anthracite, soubassement pieds de réglage de hauteur

Numéro d'article: 118085



stumpf Poubelle FP 45

pour fixation murale

collecteur de recyclage

- tablette
- auto-effaçable
- Capacité 1 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 300 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par porte
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035/RAL7016
- couvercle en acier RAL7016 gris anthracite
- soubassement pieds de réglage de hauteur
- 5 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	collecteur de recyclage	fonction couvercle	ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	système de fermeture	serrure à clé carrée
capacité	45 l	couleur du couvercle	gris anthracite // RAL7016
unité collectrice	1 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	400 mm	couleur du corps	RAL7035/RAL7016
profondeur	300 mm	matériau de couvercle	acier
coupe-feu	auto-effaçable	matériau de récipient intérieur	acier
réservoir intérieur	oui	vidange par	porte
surface seau intérieur	galvanisé	gerbable	non
mécanique de roulement	non	soubassement	pieds de réglage de hauteur
roulant	non	forme	angulaire
couvercle	oui	garantie	5 années
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	22,5 kg