



## 3-zijdige kiepbak

hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm, inhoud 0,6 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1000 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 140026



## Kiepbak

### met 3-zijdige kantelfunctie



3-zijdige kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm
- inhoud 0,6 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 230 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- olie- en waterdicht
- zeefplaat en kraan 1"
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversterking rondom
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood


## Technische details

|                                  |   |                     |                                  |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| baktype                          | Kiepbak   | onderbouw           | vorksloffen                      |
| inhoud                           | 0,6 m <sup>3</sup>                              | hoogte vorksloffen  | 80 mm                            |
| hoogte                           | 890 mm  | breedte vorksloffen | 200 mm                           |
| lengte                           | 1260 mm   | afstand vorkkokers  | 600 mm                           |
| breedte                          | 1010 mm   | inrijdbreedte       | 600 mm                           |
| draagvermogen                    | 1000 kg   | kraan               | zeefplaat // kraan 1"            |
| materiaal                        | staal   | stapelbaar          | nee                              |
| materiaal verwerking             | gelast  | nestbaar            | nee                              |
| eigenschap materiaal             | olie- en waterdicht                             | oppervlak           | gelakt                           |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom              | kleur               | vuurrood // RAL3000              |
| kantelfunctie                    | handmatig                                       | kleur uitvoering    | vuurrood // RAL3000              |
| uitvoering met kantelfunctie     | Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar | plafond             | als accessoire (niet inbegrepen) |
| kantelbeveiliging                | kantelbeveiliging tegen wegglijden              | gewicht             | 230 kg                           |
| onderrijdbaar                    | ja  |                     |                                  |

## Gerelateerde Producten

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 139869 |   | 2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm |
| 518144 |  | wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203428 |  | montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium                                      |
| 525920 |  | vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood  |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil   |
| 531837 |  | vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs |