

## C+P

### zwaarlastkast met openslaande deuren

hoogte x breedte x diepte 1950 x  
930 x 800 mm, 4 niveaus met Stalen  
bodem, afsluitbaar met cilinderslot,  
romp met moffellak in RAL7035  
lichtgrijs, front met moffellak in  
RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 142343**



## C+P Draaideurkast

### voor zware lasten

zwaarlastkast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 800 mm
- draagvermogen per niveau 110 kg
- deuropeningshoek 180 °
- van plaatstaal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 15 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- deuren met penscharnieren aan de buitenkant
- opening via verzonken greep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in Zink

## Technische details

meubeltype	kast	deur uitvoering	penscharnieren aan de buitenkant
type kast	zwaarlastkast	afsluitbaar	ja
type deur	dubbele vleugel deur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
breedte	930 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	800 mm	materiaal verwerking	gelast
kast uitrusting	legborden	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	kleur bodem	Zink
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	110 kg	scheidingswand	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	openingshoek deur	180 °
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	greep	verzonken greep
oppervlak romp	gemoffeld	verrijdbaar	nee
oppervlak front	gemoffeld	gewicht	98,76 kg

## Gerelateerde Producten

218597		Stalen bodem voor universele kast, breedte x diepte 930 x 800 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	--	--

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in stand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend