

## ZARGES

### échelles de sécurité

#### R13step S

accès à un côté, 10 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), hauteur 2,64 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 3,55 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219753



## ZARGES Escabeau de sécurité R13step S

Spécialement pour zones d'utilisation huileuses ou humides

échelles de sécurité

- accès à un côté
- 10 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- hauteur 2,64 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 3,55 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé








- poids 16,1 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	échelles de sécurité	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
utilisation	à un côté	étrier de sécurité	non
longueur de longeron	3,55 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	2,64 m	équipement échelle	bac
largeur d'estrade	300 mm	bac	oui
profondeur d'estrade	250 mm	surface de longerons	anodisé
hauteur de travail	4,65 m	Pour escalier	non
nombre de marches	10	soubassement	pieds d'échelle amovibles
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	norme	DIN EN 131 professional
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
largeur	710 mm	Poids	16,1 kg
rabattable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir