

Cascoo roulette pivotante



force 600 kg, diamètre 160 mm,
longueur moyeu 60 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Palier de pivotement, jante en
aluminium, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243679

roulette pivotante

- force 600 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| manutention dynamique | roulettes | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier |
| modèle | roulette pivotante | frein | sans |
| charge | 600 kg | pare-fils | non |
| pneumatique | polyuréthane | longueur de moyeu | 60 mm |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Ø de roue | 160 mm | distance trou de vis | 105x84/76 mm |
| matériau de jante | aluminium | surface de boîtier | galvanisé |
| roulement | Palier de pivotement | Poids | 3,242 kg |