

## rolplateau met duwstang

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 750 x 500 mm,  
laadhoogte 140 mm, platform  
gesloten van staal, onderstel  
galvanisch verzinkt in grijs, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen



**Artikelnummer: 272180**

### rolplateau met duwstang

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 750 x 500 mm
- laadhoogte 140 mm
- hoogte x lengte x breedte 900 x 800 x 500 mm
- platform gesloten van staal
- onderstel galvanisch verzinkt in grijs
- constructie van staal
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 100 mm
- wielnaaf met zwenklager
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
type roller	rolplateau met duwstang	wiellager	zwenklager
draagvermogen	400 kg	wiel-ø	100 mm
laadhoogte	140 mm	hoogte	900 mm
lengte laadvlak	750 mm	lengte	800 mm

breedte laadvlak	500 mm	breedte	500 mm
platform	gesloten	oppervlak	galvanisch verzinkt
materiaal platform	staal	garantie	5 jaar
etages aantal	1 stuks	kleur	grijs
materiaal	staal	levering	gedemonteerd
stuurstang	ja	gewicht	12 kg

## Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
215917		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 140 x 140 mm, passend voor 10 dvd's
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat