

Wilms

vuilwaterpomp

SWP 9000

Voor water, max. Ø vaste stoffen 10 mm, transportvolume 20 - 150 l/min, nominale spanning 230 V, behuizing van RVS

Artikelnummer: 274048



vuilwaterpomp

- geschikt voor de afvoer van vuil water
- Voor water, max. Ø vaste stoffen 10 mm
- hoogte x lengte x breedte 230 x 152 x 152 mm
- transportvolume 20 - 150 l/min
- transporthoogte 1,5 m
- schroefdraad 1 1/4", aansluitikabel 10 m
- Voor temperatuur van de media tot 50 °C
- bediening per handbediende hendel
- nominale spanning 230 V
- behuizing van RVS
- beschermingsklasse IP68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes

vaten-/containerhandling	pomp	transporthoogte/zuighoogte	1,5-7,6 m
pomptype	vuilwaterpomp	max. diameter vaste stoffen	10 mm
geschikt voor (gebruik)	vuil waterafvoer	nominale spanning	230 V
hoogte	230 mm	max. temperatuur	50 °C
lengte	152 mm	aansluiting	1 1/4"
breedte	152 mm		10 m
medium	water	transportvolume	20-150 l/min
bediening	handbediende hendel	ip beschermingsklasse	68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes
materiaal behuizing	RVS	gewicht	5,3 kg

Gerelateerde Producten

274050		vlakzuiger voor vuilwaterpomp, hoogte x lengte x breedte 53 x 190 x 190 mm, afzuighoogte 3 mm
--------	---	---

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221310		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neonoranje, afmeting eenheidsmaat
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm