

## ZARGES

### échafaudage pliant roulant Variomaster T

hauteur 1,81 - 3,58 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2500 x 600 mm, hauteur d'échafaudage 2,87 - 4,64 m, largeur x profondeur 2300 x 2850 mm, échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en contreplaqué

Numéro d'article: 510968



## ZARGES Échafaudage pliant Variomaster T

### avec cadre d'échafaudage à hauteur réglable

échafaudage pliant roulant

- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 5,6 m
- hauteur 1,81 - 3,58 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2500 x 600 mm
- 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage
- hauteur d'échafaudage 2,87 - 4,64 m, largeur x profondeur 2300 x 2850 mm
- dimensions totales sans potence 1200 x 2850 mm
- application sûre grâce à rambarde périphérique et potence extensible avec vérins de mise à niveau
- réglage de la hauteur par 1 personne grâce au principe d'échelle coulissante autobloquante
- pliables pour un gain de place
- 4 roulettes pivotantes, roulettes à freins




- utilisation double face
- échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en contreplaqué
- groupe d'échafaudages 3
- 10 années de garantie
- poids 119 kg





## Détails techniques

technique de montée	échafaudage	Profondeur sans potence	2850 mm
type d'échafaudage	échafaudage pliant	passages	1 trappe de passage
matériau	aluminium	équipement de sécurité échafauda	rambarde périphérique et potence extensible avec vérins de mise à niveau
matériau échafaudage	aluminium	rambarde	oui
matériau de plateforme	contreplaqué	fonction échafaudage	réglage de la hauteur par 1 personne grâce au principe d'échelle coulissante autobloquante
Hauteur d'échafaudage	2,87-4,64 m	utilisation	double face
hauteur	1,81-3,58 m	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
hauteur de travail	5,6 m	rabattable	oui
largeur de mezzanine modulaire	2500 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	600 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
nombre de mezzanines modulaires	1	équipement roue	roulettes à freins
largeur	2300 mm	groupe d'échafaudage	3
Largeur (sans potence)	1200 mm	garantie	10 années
profondeur	2850 mm	Poids	119 kg

## Accessoires

510970		Masse de lestage pour échafaudage pliant
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

149471		treuil à câble de chantier électrique, charge de traction 80 kg, hauteur de construction 605 mm, hauteur de levage 23 m
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
508418		panneau d'interdiction, « Accès interdit aux personnes non autorisées », étiquette, en film plastique, surface Standard, hauteur x largeur 148 x 105 mm
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune

885688



cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour