


DLB zelfremmende handlieren



DLB verzinkte lieren met automatische lastrem.

Kenmerken

- Verzinkt huis (DL2500G uitgevoerd met zwarte drum).
- Met automatische lastdrukrem.

Standaard levering

- Exclusief staalkabel.


Optie

- Kabelset volgens DIN 3060 inclusief haak.
- Bandset volgens DIN 3060 inclusief haak.


BELANGRIJK:

- Bij hijsen andere kabeldiameter kiezen i.v.m. breukbelasting.


DLB 350A/800/1200




DLB 1500



DLB 2000



DLB 2500



Type	Veilige werklast (kg)	Minimale last (kg)	Nuttige kabelopname (m)	Kabeldiameter (mm)	Hefhoogte per omw. (mm)	Trommeldiameter (mm)	Trommelbreedte (mm)	Overbrenging	Slingerlengte (mm)	Slingerkracht (kg)	Bodemplaat (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DLB-350A	159	23	25	3	22.5	26	52	3.2:1	178	10	13 x 10	3	2117010
DLB-800AG	360	23	23	4	36	48	53	4.4:1	178	12	13 x 10	3	2117011
DLB-1200AG	545	23	19.7	5	39	64	51	5.4:1	238	19	13 x 10	4	2117013
DLB-1500AG	680	34	15.1	6	40	64	62	5.4:1	305	18	14 x 12	5	2117015
DLB-2000AG	905	89	8.9	7	30	64	54	17.3:1	238	8	18 x 12	7	2117016
DLB-2500G	1135	136	7.4	8	23	79	66	12.0:1	244	13	26 x 14	12	2117017