



Funkfernbedienung / Télécommande



Eigenschaften

- » Nur geeignet für die DELTA Kettenzüge Modell DEH und SG.DTS.
- » Leicht nachrüstbar und im Wechsel mit dem Steuerkabel verwendbar.
- » Leichter, aber robuster Sender mit Not-Aus.
- » Maße Sender (LxBxH): 205 x 60 x 53
- » Maße Empfänger (LxBxH): 205 x 86 x 130
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Caractéristiques

- » Compatible uniquement avec le palan à chaîne DELTA modèle DEH et SG.DTS.
- » Peut-être réajusté et utilisé alternativement avec la commande de contrôle.
- » Transmetteur léger mais robuste avec interrupteur d'arrêt d'urgence.
- » Dimensions de l'émetteur (LxLxH): 205 x 60 x 53
- » Dimensions du récepteur (LxLxH): 205 x 86 x 130
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.



Plug&play Steckverbindungen /
Connections Plug and Play facile

Technische Daten / Spécifications		
	Sender	Empfänger
	Émetteur	Récepteur
Schutzart Steuerschalter / Protection de la commande		IP 65
Arbeitsabstand im offenen Raum / Portée espace libre		100 m
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement		-10°C - +40°C
Eigengewicht / Poids net	0.3 kg	0.4 kg
Stromversorgung / Alimentation	3V (2x AA)	18V - 65V

Technische Daten / Spécifications			
Artikelnummer	Kettenzug Modell	Funktionen	Geschwindigkeiten
Code de l'article	Modèle de palan à chaîne	Fonctions	Vitesses
DF.RC.0202	DF.0.DEH	2	2
DF.RC.0402		4	2
SG.RC.0201	SG.0.DTS	2	1
SG.RC.0202		2	2
SG.RC.0401		4	1
SG.RC.0402		4	2

2 = zwei Tasten / deux boutons ↓ 1 = eine Geschwindigkeit / une vitesse
4 = vier Tasten / quatre boutons ↓ ↔ 2 = zwei Geschwindigkeiten / double vitesse