

ZARGES

Alu-Kastenwagen

W 172

Ladefläche Länge x Breite 1500 x 900 mm, Inhalt 945 l, Höhe x Länge x Breite 980 x 1650 x 950 mm, Aufbauten: 4 Wände, 1 Längswand mit Eingrifföffnung, mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 146508

ZARGES Alu-Kastenwagen W 172

Alu-Kastenwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1500 x 900 mm
- Inhalt 945 l
- Höhe x Länge x Breite 980 x 1650 x 950 mm
- Aufbauten: 4 Wände, 1 Längswand mit Eingrifföffnung
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Wagentyp	Kastenwagen	Seitenwand	mit Eingrifföffnung
Material	Aluminium	Schiebebügel	2 Stück

Ladeflächenlänge	1500 mm	Deckel	nein
Ladeflächenbreite	900 mm	abschließbar	nein
Höhe	980 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Länge	1650 mm	Bereifung	Gummi
Breite	950 mm	Radlager	Rollenlager
Inhalt	945 l	Rad-Ø	200 mm
Euronorm	nein	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Aufbauten	4 Wände	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten Ausstattung	1 Längswand mit Eingrifföffnung	Gewicht	41 kg