

fetra

Doppelstirnwandwagen MULTIVARIO

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), 500 mm hoch, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 148318



fetra
Transportgeräte



fetra Doppelstirnwandwagen MULTIVARIO

Traglast 500 kg

Doppelstirnwandwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Ladehöhe 220 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), 500 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Wagentyp	Plattformwagen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Plattformwagentyp	Doppelstirnwandwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	400 kg	Euronorm	ja
Ladehöhe	220 mm	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	850 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	500 mm	Bereifung	TPE

Material Plattform	Holz	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Aufbauten	2 Stirnwände (Vollwand)	Radanordnung	rechteckig
Höhe Aufbauten	500 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
nestbar	nein	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Material Gestell	Stahl	Gewicht	30 kg

Zubehör

119092		Zentralbremse für Plattformwagen, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158759		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 160 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158805		Ladefläche für Transportroller, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309734		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar