

Elektro-Kettenzug

PEH

Traglast 2000 kg, Anzahl
Kettenstränge 2, Ösenaufhängung

Artikelnummer: 222562



Elektro-Kettenzug PEH

Elektro-Kettenzug



- Traglast 2000 kg
- Anzahl Kettenstränge 2
- Standardhub Länge 3 m
- Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute
- Ösenaufhängung
- Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Bauhöhe 598 mm
- Länge x Breite 385 mm x 548 mm

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Öffnung Haken	33 mm
Hebezeugtyp	Elektro-Kettenzug	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Rutschkupplung gegen Überlastung
Traglast	2000 kg	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Strangzahl	2 Stück	Bauhöhe	598 mm
Standardhub	3 m	Länge	385 mm

Hubgeschwindigkeit	4 m/min	Breite	548 mm
Bedienung Hub	elektrisch mit Handtaster für heben und senken	Gewicht	62 kg
Kettenzug Ausführung	Ösenaufhängung		

Zubehör

222564		Hakenaufhängung für Elektro-Kettenzug, Traglast 2000 kg
222569		Kettenspeicher für Elektro-Kettenzug, Traglast 2000 kg, für bis zu 6 m lange Kette