

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller

Traglast 200 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243214



### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 200 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	200 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyamid	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Rad-Ø	125 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Material Felge	Polyamid	Gewicht	1,04 kg
Radlager	Schwenklager		