

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 75 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243344

### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 75 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	75 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,91 kg