Gmöhling

Alu-Transportkiste

Höhe x Länge x Breite 610 x 788 x 588 mm, Inhalt 239 I, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 471131





GMUHLING







Gmöhling Alu-Transportkiste

extra stabile Ausführung

Alu-Transportkiste

- Geeignet für Flug-, Post- und Speditionsverkehr
- Höhe x Länge x Breite 610 x 788 x 588 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 580 x 753 x 553 mm
- Inhalt 239 I
- Im Euromaß
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Klappdeckel mit Gummidichtung und Gurtbändern
- mit Hebel-Spannverschluss
- mit Stapelrand
- Federfallgriffe

Technische Details				
Behältertyp Tra	ansportbehälter	Deckel Ausstattung	Gummidichtung, Gurtbänder	
Euronorm ja		Schließsystem	Hebel-Spannverschluss	

geeignet für (Branche/Bereich)	Flug-, Post- und Speditionsverkehr	stapelbar	ja
Inhalt	239	stapelbar durch	Stapelrand
Material	Aluminium	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	610 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	580 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	788 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Innenlänge	753 mm	Tragevorrichtung	Federfallgriffe
Breite	588 mm	nestbar	nein
Innenbreite	553 mm	Farbe	alu-natur
Deckel	ja	unterfahrbar	nein
Deckeltyp	Klappdeckel	Gewicht	10 kg

Zubehör		
492991	1	Trennwand, für Transportkiste 156 I, Länge x Breite 538 x 250 mm, Stärke 1,5 mm, aus Aluminium
493065	13	Trennwandführung, für Transportkiste, aus Aluminium
493076	R	Zylinderschloss, Für Transportkiste mit 42 - 239 I Inhalt, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch				
105205	7	Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst		
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung		
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau		
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung		