

PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 524155



PAVOY Werkbank



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie








Technische Details


Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	geölt
Tischtyp	Werkbank	Farbe Platte	Buche
Gestellform	4-Fußgestell	Material Gestell	Stahl
Höhe	900 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Breite	2000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	700 mm	Ablageböden Anzahl	1 Stück
Stärke Platte	40 mm	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
elektrisch leitend	nein	Garantie	10 Jahre
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden	Gewicht	74 kg
Material Platte	Multiplex		

Zubehör

524197		Abrolleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm
532191		Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau