


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm, 12 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 526265



THURMETALL



Thurmetall Schubladenschrank mit 75 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- 12 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 12x75 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung










- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie


Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Material	Stahl	Beschriftungsfeld	Etikettenrahmen
Höhe	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1005 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	12 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	12x75 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	12 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Einteilungsraster längs	50 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Einteilungsraster quer	30 mm	Garantie	5 Jahre
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	Gewicht	173 kg

Zubehör

501109		Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501147		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501160		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501168		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite 900 mm, In schwarz
501172		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite x Tiefe 900 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit
532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot