

META

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 526741



Das Lagersystem



META Universal-Steckregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

- Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm
- Feldlast 1100 kg
- Fachlast 150 kg
- 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech
- 3-fache Sicherheitsabkantung, geschlossene Ecken und an den


Längskanten geschlossener V-Kanal ermöglichen eine hohe Stabilität



- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Ständer mit Tiefensteifen mit dübelfähigen Stahlfüßen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit 1 Ständerrahmen, Diagonalstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details








Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Lagerregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden
Regalfeld	Komplettregal	Oberfläche Boden	verzinkt
Regalfeld Anzahl	3 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstatt, Archiv	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Höhe	2000 mm	Ständer Ausstattung	Tiefensteifen mit dübelfähigen Stahlfüßen
Breite	3068 mm	Lieferumfang	1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit 1 Ständerrahmen, Diagonalstreben und Ebenen gem. Angebot
Tiefe	436 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	150 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1100 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	62,3104 kg

Zubehör

150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071	•	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150072	•	Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

503353		Lagerregal - Anbaufeld, S3 Clip 150, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503368		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
609137		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß