

Hymer Fahrbare Stufen- Plattformleiter

Podest Höhe x Breite x Tiefe 2800 x 400 x 440 mm, 12 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

Artikelnummer: 761754



Hymer Rollbare Plattformleiter

Fahrbare Stufen-Plattformleiter






- Podest Höhe x Breite x Tiefe 2800 x 400 x 440 mm
- Aufstieg einseitig
- 12 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Holmlänge 3950 mm
- aufgestellt Höhe x Breite 3600 mm x 850 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Handlauf beidseitig
- auswechselbare Leiterfüße
- Gewicht 22,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Fahrbare Stufen-Plattformleiter	Treppengängig	nein
Material	Aluminium	klappbar	ja
Nutzung	einseitig	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Höhe Podest	2800 mm	fahrbar	ja
Breite Podest	400 mm	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	440 mm	Sicherheitsbügel	ja
Holmlänge	3950 mm	Handlauf	beidseitig
Stufen Anzahl	12	Ablageschale	ja
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 131
Tiefe Stufen	80 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Höhe	3600 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	850 mm	Gewicht	22,4 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz