

## Sichtlagerkasten Classic

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 510 /  
450 mm, Aus Polypropylen in blau,  
Mit Griffstab

VE 6 Stück



Artikelnummer: 974278

## Sichtlagerkasten Classic

mit großer Griffmulde für leichtes Anheben


Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 510 / 450 mm
- Aus Polypropylen in blau
- Mit Griffstab
- Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- Rollenbahngeeignet





## Technische Details

|                    |                                     |                      |  |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Behältertyp        | Sichtlagerkasten                    | rollenbahngeeignet   | ja                                       |
| Euronorm           | nein                                | stapelbar            | ja                                       |
| Höhe               | 200 mm                              | Griff                | große Griffmulde an Stirn- und Rückseite |
| Breite             | 300 mm                              | Tragevorrichtung     | Griffstab                                |
| Tiefe              | 510 mm                              | Lebensmittelgeeignet | ja                                       |
| Bodentiefe         | 450 mm                              | Temperaturbereich    | -40 °C bis +60 °C                        |
| Material           | Polypropylen                        | Farbe                | blau                                     |
| recyclbar          | ja                                  | Größe                | 2 - HxBxT 200x300x510/450 mm             |
| Gefahrstoffeingung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen | Gewicht              | 1,4 kg                                   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 989515 |  | Etikett für Sichtlagerkästen, für Behälter Höhe x Breite 200 x 300 mm |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 209420 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 524162 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium  |
| 531075 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau  |