

# Technisch specificatieblad

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GK-53100

Artikelnr. 6113060



90° binnenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45/2.




**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

Bestelnr.	6113060
Type	GK-IS53100RW
Dimensie	175x175x100
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	34,20 kg/100 st.

## Technische gegevens



Aantal deksels	1
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	Symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 100 mm
Voor kanaalbreedte	100,00 mm
Voor kanaalhoogte	53,00 mm
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °