

Sense 600x600 Wit Opalprisma 4000K Ra>90

Artikelcode: 212157
EAN: 7021982121579

**Lichttechniek**

Soort lichtbron: LED
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Kunststof opaal prisma
Bundelhoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Module: 600x600 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 10
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.4 / 4.491

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 635 x 635 x 43



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 5 7 9