

Artes Grafiet 340lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 641703
 EAN: 7021986417036



Elektrisch

System wattage: 8W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 340lm
 Werkzaamheid: 43 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>60,000
 Optiek: Lens
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.13
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.63

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 120
 Breedte (mm) W: 110
 Hoogte (mm) H: 120
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.98 / 0.797

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 125 x 125 x 130



7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 3 6