



Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE



- ✓ Robuste Stahlbügel
- ✓ Stahlbügel sind demontierbar
- ✓ erhältlich mit zus. Bürstenleiste
- ✓ 482,6 mm (19") Montage, 1HE

Kurzbeschreibung

Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE, Grau (RAL 7035) & Schwarz (RAL 9005)

Features DN-97666 & DN-97667

- 5x Stahlbügel (40 x 75 mm) für übersichtliche Kabelführung
- Stahlbügel sind demontierbar
- Panel aus robustem Stahlblech

Features DN-97668 & DN-97669

- 4x Stahlbügel (40 x 75 mm) für übersichtliche Kabelführung
- Bürstenleiste zwischen den Stahlbügeln jeweils 30 x 120 mm
- Stahlbügel sind demontierbar
- Panel aus robustem Stahlblech

Produktübersicht

Eine übersichtliche, geordnete Kabelführung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen effizienten Schrankausbau. Das Kabelrangierpanel von DIGITUS® verfügt über stabile Stahlbügel zur effizienten Nutzung, auch von größeren Kabelmengen. Zwischen den Stahlbügeln befindet sich eine Bürstenleiste um Kabel ins Schrankinnere abzuführen und somit das Kabelmanagement zu optimieren (DN-97668 & DN-97669). Die Farbgebung des Grundpanels erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005). Bei Bedarf können die Stahlbügel demontiert werden um das Panel flexibel an verschiedene Anwendungsszenarien anzupassen.

Artikelnummer Information

Art.-Nr.	Farbe	Produktabmessungen H x B x T in mm	Verpackungsabmessungen H x B x T in mm	Gewicht netto/brutto in kg
DN-97666	Grau (RAL 7035)	45 x 483 x 95 mm	60 x 510 x 100 mm	0,50 kg / 0,61 kg
DN-97667	Schwarz (RAL 9005)			
DN-97668	Grau (RAL 7035)			0,39 kg / 0,50 kg
DN-97669	Schwarz (RAL 9005)			



Produktabbildungen

DN-97666 & DN-97667




DN-97668 & DN-97669



Technische Zeichnungen

DN-97666 & DN-97667



DN-97668 & DN-97669

