

Artikelnummer: 128470

Kurzbeschreibung: Kiepbak Bauer Mini type MGU 270, hoogte kiepzijde 350 mm, 270l inhoud, grijs



Langbeschreibung: Kiepbak Bauer Mini type MGU 270, kiephoogte 350 mm, div. kleuren, 270 l inhoud: Ideaal voor gebruik onder machines of transportbanden, de Bauer Mini kiepbak type MGU 270 presenteert zich met een bijzonder lage gietrandhoogte van slechts 350 mm en het stabiele basisframe inclusief vorkpakken. De kuipplaat is voorzien van een omtrekprofiel en is daardoor bijzonder robuust. De container is slim beveiligd tegen onbedoeld wegglijden en kantelen. Voor meer mobiliteit en flexibiliteit kunnen de rollen achteraf op de MGU 270 worden gemonteerd. Vanaf de vorkheftruckstoel kan het kantelen eenvoudig en effectief op elke hoogte worden uitgevoerd met behulp van een touw. In de Scha'fer Shop kunt u de kipcontainer in verschillende kleuren verkrijgen, elk met een inhoud van 270 liter.

- Specificaties:
- Inhoud: 270 liter
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Afmeting tussen de instapzakken: 150 mm
- Binnenmaat van de drive-in zakken: B 200 x H 60 mm
- Buitenafmetingen: B 780 x D 1385 x H 450 mm
- Aangewezen draagvermogen: 1000 kg
- Gewicht: 96 kg

