



# Star | POS-Drucklösungen

Speziell für **Ihre** Anforderungen...



**star** 

[www.Star-EMEA.com](http://www.Star-EMEA.com)

**NEU**

**SM-S400**



**SM-T300**



**SM-S200**



**SM-S300**

- SM-T300DB**  
Bluetooth und serielle Schnittstelle ohne Magnetstreifenkartenleser
- SM-T301DB**  
Bluetooth mit Magnetstreifenkartenleser
- SM-T301DW**  
WiFi-Version mit Magnetstreifenkartenleser

# Mobile Drucker

Schnell, leicht und klein. Stars neue Produktreihe kabelloser mobiler Drucker bietet u. a. eine einfache Lösung für Versandbelege, Kundendienstkostenvoranschläge, Berichte, Teilelisten, Bestandsmanagement-Pläne, mobile POS-Belege und Kundenaufträge.

## SM-S200

2"

**Mobiler Drucker (58 mm) mit blau beleuchtetem LCD-Display**

Durchdachter Drucker im Taschenformat, der qualitativ hochwertige Drucke mit schnellen 80 mm/s erstellt; mit Bluetooth- und Seriell-Anschluss sowie einem Deckelöffnungssensor und Stromsparfunktion



Blaues Display



Einfache Papierhandhabung

## SM-T300

3"

**Stabiler mobiler Drucker (80 mm) mit LCD-Display und WiFi-Version**

Ultrarobust mit IP54-Staub-/Spritzwasserschutz-Zertifizierung. Erhältlich mit oder ohne Magnetstreifenkartenleser bei Bluetooth- und WiFi-Version



LCD-Display



Robustes Design

## SM-S300

3"

**Mobiler Drucker (80 mm)**

80-mm-Arbeitstier im Taschenformat mit längerer Batterielebensdauer von 10 Stunden; mit Bluetooth für kabellose Kommunikation und serieller Schnittstelle für Druckereinstellung und -konfiguration



Magnetstreifenkartenleser mit Bluetooth und serieller Schnittstelle



Einfache Papierhandhabung

## SM-S400

4"

**Mobiler Drucker (112 mm)**

Breite 104-mm-Ausgabe für Kundendienstberichte mit Daten, Lieferscheine oder Strafzettel in einem kompakten Gehäuse



Papierbreite von 112 mm



Einfache Papierhandhabung

### Erhältliche Optionen



Etui für SM-S200



Kfz-Ladegerät



1-Schacht-Ladegerät



Schultergurt für SM-T300



Ladegerät mit 4 Schächten



## SM-S200 Druckerspezifikationen

Druckmethode	Thermo-Direktdruck	
Druckgeschwindigkeit	80 mm/s	
Druckbreite	48 mm	
Druckauflösung	203 dpi	
Abmessungen	80,5 (B) x 113,5 (T) x 46 (H) mm	
Gewicht	232 g (mit Akku)	
Batterielebensdauer	6 Stunden Drucken (5-Minuten-Intervalle)	
Netzteil	4 Stunden Ladezeit	
Spannung	7,4 V	
Papier: Papier Einlegemethode Breite Stärke/Gewicht Rollendurchmesser	Thermopapierrollen „Drop-In & Print“ 58 mm 0,06 ~ 0,07 mm 39 mm	
Schnittstelle	Bluetooth (2.1), Seriell	
Druckkopf-Zuverlässigkeit	50 km	
Barcode	Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix	
Falltest	1 m	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 7 32/64-Bit, Vista 32/64-Bit, XP 32-Bit, Server 2008, 32/64 Bit, CE, StarIO SDK	
Magnetstreifenkartenleser	Standard 1&2 Track (2&3 optional)	
Autom. Ausschaltmodus	1 - 5 Minuten konfigurierbar	
Zeichen pro Zeile	42	
Unterstützte Zeichen	ANK, Chinesisch (Langzeichen/Kurzzeichen), Arabisch, Kyryllisch, Russisch, Türkisch, Griechisch, Japanisch, Persisch, Latin 9 und andere (auf Nachfrage)	
Lieferumfang	Netzladeadapter, Akku-Pack, serielles Kabel, Musterrolle, Einrichtungsblatt	
Optionen	4fach-Akkuladegerät, Kfz-Ladegerät, Lederetui, extra Akkuladegerät, extra Akkupack	

## SM-T300 Druckerspezifikationen

Druckmethode	Thermo-Direktdruck	
Druckgeschwindigkeit	75 mm/s	
Druckbreite	72 mm	
Druckauflösung	203 dpi	
Abmessungen	120 (B) x 130,5 (T) x 58,4 (H) mm	
Gewicht	422 g (mit Akku)	
Batterielebensdauer	8 Stunden Drucken (5-Minuten-Intervalle)	
Netzteil	4 Stunden Ladezeit	
Spannung	7,4V	
Papier: Papier Einlegemethode Breite Stärke/Gewicht Rollendurchmesser	Thermopapierrollen „Drop-In & Print“ 80 mm 0,06 ~ 0,07 mm 50 mm	
Schnittstelle	Bluetooth & Seriell / WiFi-Versionen	
Druckkopf-Zuverlässigkeit	50 km	
Barcode	Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix	
Falltest	1,5 m	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 7 32/64-Bit, Vista 32/64-Bit, XP 32-Bit, Server 2008, 32/64 Bit, CE, StarIO SDK	
Magnetstreifenkartenleser	Standard 1&2 Track (2&3 optional)	
Autom. Ausschaltmodus	1 - 5 Minuten konfigurierbar	
Zeichen pro Zeile	64	
Unterstützte Zeichen	ANK, Chinesisch (Langzeichen/Kurzzeichen), Arabisch, Kyryllisch, Russisch, Türkisch, Griechisch, Japanisch, Persisch, Latin 9 und andere (auf Nachfrage)	
Lieferumfang	Netzladeadapter, Akku-Pack, serielles Kabel, Gürtelclip, Musterrolle, Einrichtungsblatt, IP54-zertifiziert	
Optionen	4fach-Akkuladegerät, Kfz-Ladegerät, Schultergurt, extra Akkuladegerät, extra Akkupack	

## SM-S300 Druckerspezifikationen

Druckmethode	Thermo-Direktdruck	
Druckgeschwindigkeit	65 mm/s	
Druckbreite	72 mm	
Druckauflösung	203 dpi	
Abmessungen	107,4 (B) x 88,5 (T) x 45 (H) mm	
Gewicht	269 g (mit Akku)	
Batterielebensdauer	10 Stunden Drucken (5-Minuten-Intervalle)	
Netzteil	4 Stunden Ladezeit	
Spannung	7,4 V	
Papier: Papier Einlegemethode Breite Stärke/Gewicht Rollendurchmesser	Thermopapierrollen „Drop-In & Print“ 80 mm 0,06 ~ 0,07 mm 38 mm	
Schnittstelle	Bluetooth (2.1), Seriell	
Druckkopf-Zuverlässigkeit	50 km	
Barcode	Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix	
Falltest	0,9 m	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 7 32/64-Bit, Vista 32/64-Bit, XP 32-Bit, Server 2008, 32/64 Bit, CE, StarIO SDK	
Magnetstreifenkartenleser	Standard 1&2 Track (2&3 optional)	
Autom. Ausschaltmodus	1 - 5 Minuten konfigurierbar	
Zeichen pro Zeile	64	
Unterstützte Zeichen	ANK, Chinesisch (Langzeichen/Kurzzeichen), Arabisch, Kyryllisch, Russisch, Türkisch, Griechisch, Japanisch, Persisch, Latin 9 und andere (auf Nachfrage)	
Lieferumfang	Netzladeadapter, Akku-Pack, serielles Kabel, Musterrolle, Einrichtungsblatt	
Optionen	4fach-Akkuladegerät, Kfz-Ladegerät, extra Akkuladegerät, extra Akkupack	

## SM-S400 Druckerspezifikationen

Druckmethode	Thermo-Direktdruck	
Druckgeschwindigkeit	50 mm/s	
Druckbreite	104 mm	
Druckauflösung	203 dpi	
Abmessungen	138,4 (B) x 88,5 (T) x 45,7 (H) mm	
Gewicht	321 g (mit Akku)	
Batterielebensdauer	11 Stunden Drucken (5-Minuten-Intervalle)	
Netzteil	4 Stunden Ladezeit	
Spannung	7,4 V	
Papier: Papier Einlegemethode Breite Stärke/Gewicht Rollendurchmesser	Thermopapierrollen „Drop-In & Print“ 112 mm 0,06 ~ 0,07 mm 38 mm	
Schnittstelle	Bluetooth (2.1), Seriell	
Druckkopfzuverlässigkeit	50 km	
Barcode	Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix	
Falltest	0,9 m	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 7 32/64-Bit, Vista 32/64-Bit, XP 32-Bit, Server 2008, 32/64 Bit, CE, StarIO SDK	
Magnetstreifenkartenleser	Standard 1&2 Track (2&3 optional)	
Autom. Ausschaltmodus	1 - 5 Minuten konfigurierbar	
Zeichen pro Zeile	92	
Unterstützte Zeichen	ANK, Chinesisch (Langzeichen/Kurzzeichen), Arabisch, Kyryllisch, Russisch, Türkisch, Griechisch, Japanisch, Persisch, Latin 9 und andere (auf Nachfrage)	
Lieferumfang	Netzladeadapter, Akku-Pack, serielles Kabel, Musterrolle, Einrichtungsblatt	
Optionen	4fach-Akkuladegerät, Kfz-Ladegerät, extra Akkuladegerät, extra Akkupack	

Weitere verfügbare Star Spezialbroschüren:

- Star Gastronomiedrucker
- Star Kioskdrucker
- Star Druckmechanismen
- Star Visual Card Treuekarten- und Schreib/Lese-Systeme

Telefon von Deutschland: 0800 6646701  
(Großbritannien: +44 (0)1494 471111) oder besuchen Sie unsere Website unter

[www.Star-EMEA.com](http://www.Star-EMEA.com)

Star Micronics EMEA, Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks, HP13 7DL, Großbritannien  
Fax: +44 (0)1494 473333 E-Mail: [sales@Star-EMEA.com](mailto:sales@Star-EMEA.com)

Alle sonstigen verwendeten Marken werden anerkannt. Gemäß Stars Grundsatz einer kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich Star Micronics Europe Ltd das Recht vor, die Spezifikationen und Preise seiner Produkte von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen.

Informationen über neue Produkte finden Sie unter

[www.futurePRNT.com](http://www.futurePRNT.com)

